

KW-BSE-16

坐具扶手试验机



触摸屏控制器

标准	ANSI/BIFMA X5.1-2011 11.4; 21; BS EN 1335-3:2009 5.7; 7.3.1 D/G; 7.3.2; EN 1728:2001 6.8; 6.10; BS 5459-2:200 Figure A.23; QB/2280-2007 6.6.13.2;	
功能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 两通道气动力量闭环控制; 2. 电动调节横梁高度, 调节气缸安装支点到被测试扶手之间的距离为600毫米; 3. 可设定气缸动作同步或异步工作模式; 4. 力-时间曲线跟踪显示功能; 断电记忆功能; 断点停机功能; 低气压检出功能; 5. 简易装夹结构, 所有操作可单人实现, 无需任何工具辅助; 	
功能	气缸尺寸 (毫米)	50
	可调气缸输出力范围	30-100公斤力
	可加载力到旋转安装支点距离	400-800毫米
	电动调节横梁高度范围	680-1380毫米
	尺寸 (毫米)	1100 (L) x 1400 (W) x 2100 (H)
	净重 (公斤)	282
	气源	气压: $\geq 0.5\text{MPa}$; 流量: $\geq 800\text{升/分钟}$; 气源需经滤水和干燥处理
	电源, 功率	220VAC, 120瓦



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司
 地址: 东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层
 电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619
 Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com
 E-mail: info@kingwells.com

KW-BSE-16

坐具扶手试验机

	编号	名称	数量	用途
附件	KW-BFM-05	美标扶手加载制具	1套	美标扶手耐久加载
	KW-BSE-03	小屁股加载垫	2件	座面前角加载
	KW-BFM-31	椅子防旋转挡板	2件/1套	定位。限制测试样水平方向自由度，但不限制垂直方向自由度；
	KW-BFM-34	椅子脚轮固定脚杯	5件/1套	
	* KW-BSE-06	坐具扶手加载垫	1套	欧标坐具扶手加载



关注我们



Kingwells

东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com